


# Pressostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Cód. do item: 175252

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Variável de medição	Pressão relativa
Princípio de medição	Conversor de pressão eletropneumático
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...100 °C
Função do elemento de conexão	Comutador
Frequência máx. de comutação	3 Hz
Tensão máx. da saída de conexão CA	250 V
Tensão máx. da saída de conexão CC	250 V
Corrente de saída máx.	4000 mA
Conexão elétrica	4 pinos Conector macho
Tipo de fixação	Parafusável
Posição de instalação	Indiferente
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	900 g
Material corpo	PA66-GF30 Aço galvanizado
Material da membrana	NBR
Faixa de ajuste dos valores limites	1 bar...10 bar
Grau de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L