

# Plugue SEA-M12-5GS-PG7

Cód. do item: 175487

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com casquilho de rosca
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	21.5 g
Conexão elétrica	5 pinos Formato A M12x1 conector redondo Conector macho reto/terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	60 V
Intervalo da tensão de serviço CA	60 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	1.5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal	0.75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PBT
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	Zinco fundido níquelado
Material dos pinos de contato	Latão Bronze branco revestido