

Extrator de tubos CQO-22

Cód. do item: 175726

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	1
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	4 g
Conexão pneumática 1	Para Ø externo de 22 mm do tubo rígido/tubo flexível
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS