

Conjunto de batentes KSM-8

Cód. do item: 175834

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ângulo de rotação	180 deg
Posição de instalação	Indiferente
Ajuste de precisão	-5 deg
Estrutura	Alavanca de parada
Detecção de posição	sem
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	70 g
Material da tampa	Reforçado com PA
Material de batentes	Aço inoxidável de alta liga
Material corpo	Alumínio anodizado