

Acoplamento EAMC-40-66-XX-15

Cód. do item: 176036

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|------------------------|
| Diâmetro de montagem 2 | 15 mm |
| Tamanho | 40 |
| Comprimento nominal | 66 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 6500 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 42.3 kgmm ² |
| Peso do produto | 139 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |