

# Conjunto de válvulas CPV10-BS-5/3G-M7

Cód. do item: 176055

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 fechado
Conexão de trabalho pneumática	M7
Pressão operacional	2.5 bar...10 bar
Diâmetro nominal	4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão de ruptura	30 bar
Tempo de comutação desligado	30 ms
Tempo de acionamento ligado	20 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Resistência a choques	30 g/11 ms conforme EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	23 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 2	M7
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Zinco fundido