

Flange oscilante SUA-32-R3

Cód. do item: 176886

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de instalação	Indiferente
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	135 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio Com revestimento protetor
Material do pino	Aço inoxidável de alta liga
Material casquilho	Aço para molas
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do fusível	aço inoxidável de alta liga
Material eixo	Aço inoxidável de alta liga