

Flange oscilante SUA-100-R3

Cód. do item: 176891

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Tamanho | 100 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Variantes | Alto grau de proteção contra corrosão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 1236 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material de fixação | Liga de alumínio Com revestimento protetor |
| Material do pino | Aço inoxidável de alta liga |
| Material casquilho | Aço para molas |
| Material do mancal | Plástico |
| Material do disco | Aço galvanizado |
| Material dos parafusos | aço inoxidável de alta liga |
| Material do fusível | aço inoxidável de alta liga |
| Material eixo | Aço inoxidável de alta liga |