

Fixação por pés CRHNC-50

Cód. do item: 176939

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | 50 |
| Norma correspondente | ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso do produto | 341 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material de fixação | Aço inoxidável de alta liga |
| Material dos parafusos | aço inoxidável de alta liga |