

Flange oscilante SNCB-50-R3

Cód. do item: 176946

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Conforme a norma	ISO 15552
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	228 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Alumínio em fundição injetada Com revestimento protetor
Material do pino	Aço inoxidável de alta liga
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado