

Distribuidor multipolar MPV-E/A12-M8

Cód. do item: 177670

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem com trilho
Peso do produto	120 g
Tecnologia de conexão elétrica I/O	M8 3 pinos
Amplitude de tensão de funcionamento CC	10 V...30 V
Intensidade de corrente por slot	1 A
Intensidade de corrente	4 A
Grau de proteção	IP65 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA6
Material do soquete	Latão