


Cabo de conexão KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Cód. do item: 177678

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de posição de comutação	LED
Tipo de fixação	em válvula solenoide com parafuso autoajustável
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	54 g
Conexão elétrica	2 pinos / 3 pinos Soquete angular / conector macho reto forma construtiva retangular/M8x1
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1 A
Conexão do cabo de terra	não disponível
Comprimento do cabo	2.5 m
Propriedade de cabo	Padrão
Dímetro do cabo	3.4 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,25 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Material corpo	PA
Material vedações	TPE-O
Material dos pinos de contato	Bronze
Material do casquilho de rosca	Latão niquelado