

# União rápida CQ-15H-12

Cód. do item: 177701

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	9.15 mm
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso do produto	12 g
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe CQ-15
Conexão pneumática 2	para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM
Material do anel de desengate	POM
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga