

Conexão rápida roscada CQ-3/4-22H

Cód. do item: 177711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	17 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Torque de aperto nominal	3 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	28 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/4
Conexão pneumática 2	Luva de encaixe CQ-22
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM
Material do anel de desengate	POM