

Distribuidores CQD-12/15/18/22

Cód. do item: 177717

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 18.6 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Tamanho do recipiente | 1 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...7 bar |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.95 bar...15 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura do meio | -25 °C...75 °C |
| Temperatura ambiente | -25 °C...70 °C |
| Torque de aperto nominal | 2.5 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 10 % |
| Número de saídas | 4 |
| Número de entradas de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca fêmea G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | Rosca fêmea G1/2 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | POM |