

Tubo rígido PQ-PA-22X2X3000

Cód. do item: 177731

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	22 mm
Diâmetro interno	18 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...75 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.13 kg/m
Cor	preto
Material do tubo flexível	PA