

Tubo rígido PQ-AL-12X1X3000

Cód. do item: 177732

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Diâmetro interno	10 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.093 kg/m
Cor	prata
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	Liga de alumínio