

Tube flexível PUN-10X1,5-RT

Cód. do item: 178413

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 10 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 54 mm |
| Diâmetro interno | 7 mm |
| Raio de curvatura mín. | 28 mm |
| Indicação de aplicação | TPE-U baseado em Ester O tubo flexível só pode ser colocado em contato com cabos se o revestimento deles estiver livre de éster de ácido fosfórico. Caso contrário, a mangueira plástica poderá ser danificada. |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Material de teste de fogo | UL94 HB |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.0489 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 10 mm |
| Cor | vermelho |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | TPE-U(PU) |