

Tubo flexível PUN-10X1,5-GN

Cód. do item: 178427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	54 mm
Diâmetro interno	7 mm
Raio de curvatura mín.	28 mm
Indicação de aplicação	TPE-U baseado em Ester O tubo flexível só pode ser colocado em contato com cabos se o revestimento deles estiver livre de éster de ácido fosfórico. Caso contrário, a mangueira plástica poderá ser danificada.
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Material de teste de fogo	UL94 HB
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.0489 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 10 mm
Cor	Verde
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)