

Trava de retenção KP-10-350

Cód. do item: 178455

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação com sentido de aplicação	Ambos os lados Fixação por mola, soltar por meio de ar comprimido
Estrutura	Discos pivotantes
Variantes	haste simples
Pressão operacional	1 MPa 10 bar
Pressão de desbloqueio	0.3 MPa 3 bar
Material redondo a ser fixado	10 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Força de retenção estática	350 N
Peso do produto	50 g
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da mola	Aço para molas
Material corpo	Alumínio anodizado
Material mordças de fixação	Latão
Material êmbolo	POM