


# Sensor de proximidade SMPO-8E

Cód. do item: 178563

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Para ranhura em T
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Princípio de medição	magnético
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Temperatura ambiente	-15 °C...60 °C
Reprodutibilidade do valor de comutação	+/- 0,2 mm
Tempo de ativação	22 ms
Tempo de desligamento	52 ms
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com acessórios Inserido por cima na ranhura
Função de válvula	3/2
Conexão pneumática	M5
Peso do produto	11 g
Material corpo	Alumínio PA anodizado aço inoxidável de alta liga
Indicador do status de comutação	óptico
Grau de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L