

Kit de montagem SMB-8-C

Cód. do item: 1806790

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	para trilho de montagem
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Torque de aperto	0.2 Nm...0.6 Nm
Peso do produto	3.5 g
Tipo de fixação	por aperto com prisioneiro
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	Liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga