

# Manômetro MA-23-10-R1/8

Cód. do item: 183897

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Tamanho nominal do manômetro	23
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga alternada	0.6
Classe de precisão de medição	4
Grau de proteção	IP44
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	R1/8
de materiais tocados pelo meio	Latão
Material do munhão aparafusado	Latão
Material corpo	Latão
Material da janela de inspeção	PC
Cor corpo	preto
Peso do produto	27 g
Observação sobre o meio de operação/controle	sem acetileno nenhum oxigênio

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)