

Manômetro MA-40-16-G1/4-EN

Cód. do item: 183901

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------|--|
| Faixa de indicação | 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Norma correspondente | EN 837-1 |
| Tamanho nominal do manômetro | 40 |
| Proteção contra explosão | Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Estrutura | Manômetro com tubo Bourdon |
| Tipo de fixação | Válvulas reguladoras de fluxo inline |
| Meio de operação | Gases inertes líquidos neutros |
| Pressão operacional | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Fator de carga alternada | 0.66 |
| Classe de precisão de medição | 2,5 |
| Grau de proteção | IP43 |
| Temperatura do meio | -20 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Ponto de conexão | Lado de trás cêntrico |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| de materiais tocados pelo meio | Latão |
| Material do munhão aparafusado | Latão |
| Material corpo | ABS |
| Material da janela de inspeção | PS |

| Característica | Valor |
|--|--|
| Cor corpo | preto |
| Peso do produto | 70 g |
| Observação sobre o meio de operação/controle | sem acetileno nenhum oxigênio |
| Escala | Escala dupla bar (externo) psi (interno) |