



Válvula para painel frontal SV/O-3-PK-3X2

Cód. do item: 184135

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão	70 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	2.5 mm
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	34 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material vedações	NBR