

Acionamento manual auxiliar HAB-3/8

Cód. do item: 184587

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 11 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Função de válvula | Elemento de escape |
| Pressão operacional | 0 bar...10 bar |
| Vazão nominal padrão exaustão 6→5 bar | 165 l/min |
| Proteção contra explosão | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -20 °C...80 °C |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Torque de aperto máx. | 35 Nm |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | G3/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Liga de alumínio forjado anodizado |