

Conector FBSD-GD-9

Cód. do item: 18495

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com porca de aperto
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	29 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete reto / terminal aparafusado Formato A M12x1
Amplitude de tensão de funcionamento CC	250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro permitido do cabo	8 mm...9.5 mm
Seção transversal	0.75 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Reforçado com PA
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	Zinco fundido níquelado
Material dos pinos de contato	Bronze Bronze branco revestido