

Conector NTSD-WD-9

Cód. do item: 18527

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com porca de aperto
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	30 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete angular Terminal aparafusado
Intervalo da tensão de serviço CA	250 V
Intensidade de corrente	16 A
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PBT
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Latão