

Conector MSSD-ZBZC

Cód. do item: 185521

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Tipo de fixação	em válvula solenoide com parafuso autoajustável
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica	Soquete
Amplitude de tensão de funcionamento CC	3 V...36 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Seção transversal de condutor	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Grau de proteção	IP50
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PA