



Gerador de vácuo CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Cód. do item: 185871

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	0.95 mm
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	alto nível de vácuo
Pressão operacional	2 bar...10 bar
Máx. vácuo	85 %
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/control	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	114 g
Conexão elétrica	Conector macho
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Conexão pneumática 3	Placa de conexão
Conexão do vácuo	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada