



Unidade de tratamento de ar FRC-1/2-D-MAXI-KC-A

Cód. do item: 186058

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	totalmente automático
Estrutura	Módulo de derivação Interruptor de pressão Válvula de abertura e fechamento Filtro regulador com manômetro Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de condensado	80 cm³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Pressão operacional	1.5 bar...12 bar
Faixa de regulagem de pressão	0.5 bar...12 bar
Máx. histerese de pressão	0.15 bar
Vazão nominal padrão	6600 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	4600 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC

