

Conexão rápida roscada QS-V0-G3/8-10

Cód. do item: 186321

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 9 mm |
| Material de teste de fogo | UL94 V-0 (carcaça) UL94 V-0 (anel de desengate) |
| Tipo de vedação no munhão aparafusado | Anel de vedação |
| Formato | Formato reto |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Observação sobre pressão de operação | Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (na forma líquida, sem gelo) |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Torque de aperto nominal | 15.5 Nm |
| Tolerância a torque de aperto nominal | ± 20 % |
| Peso do produto | 23 g |
| Tipo de fixação | Sextavado externo SW19 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 10 mm |
| Cor anel de desengate | Preto |
| Material do munhão aparafusado | Latão niquelado |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | PBT |
| Material de vedação da rosca | Alumínio PBT |
| Material do anel de desengate | PBT |
| Material de vedação do tubo flexível | NBR |

| Característica | Valor |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga Latão |