


Combinação de filtros LFMBA-1/4-D-MIDI

Cód. do item: 186471

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	0.01 µm
Grau de ação do filtro	99,9999 %
Dreno	manual giratório
Estrutura	Filtro de fibra
Quantidade máx. de condensado	43 ml
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura do meio	1.5 °C...60 °C
Teor de óleo residual	0.01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	1300 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material corpo	Zinco fundido
Material do copo	PC