

Lubrificador LOE-1/2-D-MAXI

Cód. do item: 186480

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamanho | Maxi |
| Série | D |
| Posição de instalação | Vertical +/- 5° |
| Estrutura | Lubrificador por névoa padrão proporcional |
| Quantidade máx. de óleo | 190 cm ³ |
| Copo de proteção | Cubeta de proteção metálica |
| Pressão operacional | 0 bar...16 bar |
| Fluxo mínimo para a função do lubrificador | 10 l/min |
| Vazão nominal padrão | 8300 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 1100 g |
| Tipo de fixação | Com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G1/2 |
| Conexão pneumática 2 | G1/2 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do copo | PC |