

# Plugue SEA-GS-7

Cód. do item: 18666

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101
Tipo de fixação	com casquilho de rosca
Saída de cabo	Reto
Peso do produto	17 g
Conexão elétrica 1, tipo de construção	redondo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de parafuso com estrias longitudinais
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Terminal aparafusado
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	4
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro do cabo	3.3 mm...6 mm
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal de condutor	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	PBT
Cor corpo	preto
Material da trava de parafuso	PBT

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material vedações	CR FPM
Material dos pinos de contato	Latão Bronze branco revestido