


# Conector fêmea ASI-SD-FK

Cód. do item: 18785

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                    | Valor                    |
|---|--------------------------|
| Tipo de fixação                                   | com orifício de passagem |
| Posição de instalação                             | Indiferente              |
| Peso do produto                                   | 6.8 g                    |
| Conexão elétrica                                  | 2 pinos<br>Soquete reto  |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC           | 75 V                     |
| Intervalo da tensão de serviço CA                 | 60 V                     |
| Intensidade de corrente                           | 3 A                      |
| Seção transversal                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Grau de proteção                                  | IP65                     |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | -5 °C...50 °C            |
| Temperatura de armazenamento                      | -30 °C...85 °C           |
| Conformidade LABS                                 | VDMA24364-B2-L           |
| Indicação sobre os materiais                      | Conformidade RoHS        |
| Material corpo                                    | PA                       |
| Material dos pinos de contato                     | Bronze                   |