


Distribuidor de cabos ASI-KVT-FK

Cód. do item: 18786

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	7.2 g
Amplitude de tensão de funcionamento CC	75 V
Intervalo da tensão de serviço CA	60 V
Intensidade de corrente	3 A
Seção transversal	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-30 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Bronze