

# Conector fêmea ASI-SD-PG-M12

Cód. do item: 18789

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com porca de aperto
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	27.6 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete reto Terminal aparafusado
Intervalo da tensão de serviço CA	125 V
Intensidade de corrente	3 A
Cabo de conexão	Pg9
Seção transversal	0.75 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material da porca de aperto	niquelado
Material dos pinos de contato	Bronze