

Ventosa ESG-2

Cód. do item: 189167

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	2 mm
Posição de instalação	vertical
Características especiais	antiestático
Estrutura	Conexão do vácuo em cima Conexão do vácuo lateral com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 1
Formato de ventosa	Redondo plano
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão do vácuo	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)