

Ventosa ESG-8

Cód. do item: 189170

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	8 mm
Posição de instalação	vertical
Características especiais	antiestático
Estrutura	Conexão do vácuo em cima Conexão do vácuo lateral com compensador de altura com longo compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 2
Formato de ventosa	Redondo plano
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão do vácuo	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)