

# Ventosa ESG-10

Cód. do item: 189171

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	10 mm
Posição de instalação	vertical
Características especiais	antiestático
Estrutura	Conexão do vácuo em cima Conexão do vácuo lateral com compensador de altura com longo compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 3
Formato de ventosa	Redondo plano Fole redondo, 1,5x Fole redondo, 3,5x
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão do vácuo	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)