

Ventosa ESG-6X20

Cód. do item: 189185

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da ventosa	6 x 20 mm
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima Conexão do vácuo lateral com compensador de altura com longo compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato de ventosa	oval plano
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Conexão do vácuo	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	NBR