

Suporte para ventosa ESH-HA-2-PK

Cód. do item: 189196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	0.169 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	Diâmetro de 4 mm
Conexão do vácuo	PK-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga