

Suporte para ventosa ESH-HB-2-QS

Cód. do item: 189205

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Volume | 0.418 cm ³ |
| Posição de instalação | vertical |
| Estrutura | Conexão do vácuo lateral |
| Atribuição do suporte de ventosa | Tamanho 2 |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Peso do produto | 13 g |
| Tipo de fixação | Com rosca fêmea |
| Fixação por ventosa | Diâmetro de 4 mm |
| Conexão do vácuo | QS-6 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR Aço |
| Material suporte | Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga |