

Suporte para ventosa ESH-HB-4-QS

Cód. do item: 189209

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	0.646 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo lateral
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	27 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Fixação por ventosa	M6
Conexão do vácuo	QS-6
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga