

# Suporte para ventosa ESH-HB-4-PK

Cód. do item: 189210

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Volume                               | 0.416 cm <sup>3</sup>   |
| Posição de instalação                | vertical  |
| Estrutura                            | Conexão do vácuo lateral  |
| Atribuição do suporte de ventosa     | Tamanho 4   |
| Meio de operação                     | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:--]              |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura ambiente                 | -10 °C...60 °C  |
| Peso do produto                      | 25 g  |
| Tipo de fixação                      | Com rosca fêmea   |
| Fixação por ventosa                  | M6  |
| Conexão do vácuo                     | PK-4  |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS   |
| Material vedações                    | NBR<br>Aço  |
| Material suporte                     | Alumínio<br>Latão niquelado<br>POM<br>Aço temperado<br>aço de alta liga |