

Suporte para ventosa ESH-HD-1-PK

Cód. do item: 189234

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	3 mm
Volume	0.12 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo lateral com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 1
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	Diâmetro de 3 mm
Conexão do vácuo	PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga