

# Suporte para ventosa ESH-HD-4-PK

Cód. do item: 189240

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	6 mm
Volume	0.449 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo lateral com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 4
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	43 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	M6
Conexão do vácuo	PK-4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga