

Suporte para ventosa ESH-HDL-3-QS

Cód. do item: 189247

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	20 mm
Volume	0.474 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo lateral com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 3
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	65 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	M4
Conexão do vácuo	QS-6
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR Aço
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga