

# Suporte para ventosa ESH-HDL-6-G

Cód. do item: 189252

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	40 mm
Volume	16.968 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo lateral com compensador de altura
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 6
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	560 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	M20x2
Conexão do vácuo	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga